

Tornillo cabeza avellanada hexalobular DIN ≈965 A Acero inoxidable (Inox) A4 80 M5X12



Artículo No.	53345.050.012
Marca	-
UBB	500690310080
UNSPSC	31161504
EAN	8717077789012
Env. de 1000	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M5
Anchura (L) (mm)	12
Clase	80
Características de conducción	Hexalobular
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material (largo)	Acero inoxidable (Inox)
Material técnico	A4
Dirección del hilo	Derecha
Rosca (larga)	Métrica

Normas

ISO	≈14581
DIN	≈965 A
NF	≈E25-119-1

Especificación técnica

Thread length (min.)	25
d_k (max.)	9.2
Rosca total $C \leq$	30
k (max.)	2.5
P	0.80
Llave de vaso	T25

Diseño técnico

