

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017 Acero inoxidable (Inox) A4 80 M10X35

Artículo No.	53519.100.035
Marca	-
UBB	500697374147
UNSPSC	31161620
EAN	8715492956538
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Longitud	35 mm
Clase	80
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A4
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933
NEN	1568

Especificación técnica

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	35
P	1.5
s	16

Diseño técnico

