

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero inoxidable (Inox) A4 80 M12X30

Artículo No.	53520.120.030
Marca	-
UBB	950351838962
UNSPSC	31161620
EAN	8715492318909
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M12
Longitud	30 mm
Clase	80
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A4
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica

Normas

DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568
ISO	4017

Especificación técnica

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	30
P	1.75
s	19

Diseño técnico

