

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M2X4

Artículo No.	55010.020.004
Marca	-
UBB	500633341762
UNSPSC	31161620
EAN	8715494616966
Env. de 1000	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M2
Longitud	4 mm
Clase	70
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A4
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica
Info	Tamaños con un diámetro M20 y los tamaños con una longitud 8xd son propiedades mínimas de clase 50.

Normas

NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Especificación técnica

d-D	M2
k	1.4
L (mm)	4
P	0.4
S	4

Diseño técnico

