

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero inoxidable (Inox) A4 Min.50 M6X95

Artículo No.	55010.060.095
Marca	-
UBB	500633344733
UNSPSC	31161620
EAN	8715494617260
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	95 mm
Clase	Min.50
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A4
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica
Info	Tamaños con un diámetro M20 y los tamaños con una longitud 8xd son propiedades mínimas de clase 50.

Normas

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933

Especificación técnica

d-D	M6
k	4
L (mm)	95
P	1
s	10

Diseño técnico

