

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M20X90

Artículo No.	55010.200.090
Marca	-
UBB	950351868407
UNSPSC	31161620
EAN	8715492325266
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M20
Longitud	90 mm
Clase	70
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A4
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica
Info	Tamaños con un diámetro M20 y los tamaños con una longitud 8xd son propiedades mínimas de clase 50.

Normas

NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017
NEN	1568

Especificación técnica

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	90
P	2.5
s	30

Diseño técnico

