

Tornillo cabeza hexagonal
con ranura DIN ≈933 Acero
inoxidable (Inox) A4 70
M6X12



Artículo No.	55012.060.012
Marca	-
UBB	500512345868
UNSPSC	31161620
EAN	8715494310130
Env. de 500	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	12 mm
Clase	70
Características de conducción	Hexagonal ranura
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A4
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica

Normas

DIN	≈933
-----	------

Especificación técnica

d-D	M6
k	4
L (mm)	12
n	1.6
P	1
s	10

Diseño técnico

