



Tornillo cabeza cilíndrica baja hexágono interior con piloto DIN 6912 Acero inoxidable (Inox) A4 M16X90

Artículo No.	55042.160.090
Marca	-
UBB	952351089414
UNSPSC	31161605
EAN	8715492327383
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M16
Longitud	90 mm
Características de conducción	Hexagono interior
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica baja
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A4
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica
Info	Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida. Artículos de fijación de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9". Artículos

Normas

DIN	6912
-----	------

de fijación de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
dh	8
dk	24
Rosca total C ≤	50
k	10
L (mm)	90
P	2
s	14

Diseño técnico

