



Tornillo cabeza avellanada Phillips DIN 965 A-H Acero inoxidable (Inox) A4 M1,6X12

Artículo No.	55300.016.012
Marca	-
UBB	500571433449
UNSPSC	31161504
EAN	8715494139878
Env. de 1000	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M1.6
Longitud	12 mm
Clase	70
Características de conducción	Phillips
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A4
Rosca	Métrica

Normas

ISO	≈7046-1
NF	≈E25-119-1
DIN	965

Especificación técnica

d-D	M1.6
Thread length (min.)	15
dk (max.)	3
Rosca total C ≤	16
k (max.)	0.96
L (mm)	12
Nr. ranura	0
P	0.35

Diseño técnico

