



Tornillo cabeza avellanada Pozidriv DIN 965 A-Z Acero inoxidable (Inox) A4 M1,6X4

Artículo No.	55302.016.004
Marca	-
UBB	951353127008
UNSPSC	31161504
EAN	8715492341792
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M1.6
Longitud	4 mm
Clase	70
Características de conducción	Pozidriv
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A4
Rosca	Métrica

Normas

NF	≈E25-119-1
ISO	≈7046-1
DIN	965

Especificación técnica

d-D	M1.6
Thread length (min.)	15
dk (max.)	3
Rosca total C ≤	16
k (max.)	0.96
L (mm)	4
Nr. ranura	0
P	0.35

Diseño técnico

