

Remache cabeza redondeada DIN 660/124 Acero inoxidable (Inox) A4 4X10MM



Artículo No.	55490.040.010
Marca	-
UBB	500571700813
UNSPSC	31162201
EAN	8715494119962
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

d_1	4
Diámetro	4
Anchura (L) (mm)	10
Forma de la cabeza	Cabeza redondeada
Material (largo)	Acero inoxidable (Inox)
Material técnico	A4

Normas

BS	4620
DIN	660/124
ISO	1051

Especificación técnica

d_2	7
d_3 (min.)	3.87
e (max.)	2
k (js14)	2.4

Diseño técnico

