



Remache cabeza redondeada DIN 660/124 Acero inoxidable (Inox) A4 5X12MM

Artículo No.	55490.050.012
Marca	-
UBB	500571701316
UNSPSC	31162201
EAN	8715494100731
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	5 mm
Longitud	12 mm
Forma de la cabeza	Cabeza redondeada
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A4

Normas

ISO	1051
BS	4620
DIN	660/124

Especificación técnica

d1	5
d2	8.8
d3 (min.)	4.82
D (mm)	5
e (max.)	2.5
k (js14)	3
L (mm)	12

Diseño técnico

