



Tornillo de cabeza abombada y cuello cuadrado DIN 603 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M6X35

Artículo No.	55500.060.035
Marca	-
UBB	951351840180
UNSPSC	31161612
EAN	8715492346407
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	35 mm
Threaded pitch (P)	1
Clase	70
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A4
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica

Normas

BS	≈4933
DIN	603
NEN	≈303
ISO	≈8677

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
dk (max.)	16.55
k (max.)	3.88
L (mm)	35
P	1
fn (max.)	4.6
Vn (max.)	6.48

Diseño técnico

