



## Tornillo de cabeza abombada y cuello cuadrado DIN 603 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M16X80

Artículo No.	55500.160.080
Marca	-
UBB	951351848365
UNSPSC	31161612
EAN	8715492347008
Env. de 5	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Threaded pitch (P)	2
Diámetro (d-D)	M16
Anchura (L) (mm)	80
Clase	70
Material (largo)	Acero inoxidable (Inox)
Material técnico	A4
Dirección del hilo	Derecha
Rosca (larga)	Métrica

### Normas

ISO	≈8677
BS	≈4933
DIN	603

### Especificación técnica

b (min.): 125mm<L≤200mm	44
b (min.): L>200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d <sub>k</sub> (max.)	38.80
k (max.)	8.95
P	2
f <sub>n</sub> (max.)	12.9
V <sub>n</sub> (max.)	16.7

### Diseño técnico

