



**Carriage bolt fully threaded
DIN ≈603 Acero inoxidable
(Inox) A4 M10X16**

Artículo No.	55501.100.016
Marca	-
UBB	500571728145
UNSPSC	31161612
EAN	8715494123921
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Longitud	16 mm
Threaded pitch (P)	1.5
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A4
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica

Normas

ISO	≈8677
DIN	≈603

Especificación técnica

d-D	M10
dk (max.)	24.65
k (max.)	5.38
L (mm)	16
P	1.5
fn (max.)	6.6
Vn (max.)	10.58

Diseño técnico

