



Carriage bolt fully threaded DIN ≈603 Acero inoxidable (Inox) A4 M10X40

Artículo No.	55501.100.040
Marca	-
UBB	500696246049
UNSPSC	31161612
EAN	8715492068743
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Longitud	40 mm
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A4
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica

Normas

ISO	≈8677
DIN	≈603

Especificación técnica

d-D	M10
dk (max.)	24.65
k (max.)	5.38
L (mm)	40
P	1.5
fn (max.)	6.6
Vn (max.)	10.58

Diseño técnico

