



Carriage bolt fully threaded DIN ≈603 Acero inoxidable (Inox) A4 M12X35

Artículo No.	55501.120.035
Marca	-
UBB	500571728897
UNSPSC	31161612
EAN	8715494123990
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M12
Longitud	35 mm
Threaded pitch (P)	1.75
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A4
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica

Normas

DIN	≈603
ISO	≈8677

Especificación técnica

d-D	M12
dk (max.)	30.65
k (max.)	6.95
L (mm)	35
P	1.75
fn (max.)	8.75
Vn (max.)	12.7

Diseño técnico

