


## Tornillo de cabeza cilíndrica, rosca doble Acero inoxidable (Inox) A4 5,5X70X34MM



|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Artículo No. | 55561.055.070          |
| Marca        | -                      |
| UBB          | 500634381833           |
| UNSPSC       | 31161605               |
| EAN          | 8715494634328          |
| Env. de 100  | Solo embalaje completo |

### Parámetros técnicos

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Diámetro                      | 5.5 mm           |
| Longitud                      | 70 mm            |
| Características de conducción | Hexalobular      |
| Material                      | Acero inoxidable |
| Material técnico              | A4               |

### Normas

### Especificación técnica

|               |     |
|---------------|-----|
| b             | 34  |
| D (mm)        | 5.5 |
| dk            | 8   |
| k             | 5.1 |
| L (mm)        | 70  |
| Llave de vaso | 25  |

### Diseño técnico

