



**Plastico reforzado con
fibra de vidrio Permaglas ME
771 M24X1900**

Artículo No.	56050.241.900
Marca	-
UBB	951353175767
UNSPSC	31161618
EAN	8715492860040
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M24
Longitud	1900 mm
Color	Red
Material	Plastico reforzado con fibra de vidrio
Material técnico	Permaglas ME 771
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica

Info	Características especiales PERMAGLAS ME 771:Epoxi reforzado con fibra de vidrio.Resistente a la temperatura -270°C hasta +155°CPeso ligero (densidad de 1,85 g/cm³)Resistente a la corrosión, altamente resistente a los rayos UV y a la intemperie.Resistente a químicos y gases agresivos.Proporciona aislamiento eléctrico y térmico.No magnético.Mejores propiedades
------	---

Normas

FABORY mecánicas que,
por ejemplo, la
poliamida.

Especificación técnica

d-D	M24
L (mm)	1900
P	3

Diseño técnico

