

Tornillo cabeza hexagonal DIN ≈931 Plastico Poliamida (nylon) 6.6 M10X60/50

Artículo No.	56090.100.060
Marca	-
UBB	952351070182
UNSPSC	31161620
EAN	8715492860224
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Longitud	60 mm
Clase	6.6
Color	Blanco
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	plástico
Material técnico	Poliamida (nylon)
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica

Normas

ASME	≈B18.2.3.1M
ISO	≈4014
NEN	≈1555
DIN	≈931
NF	≈E25-112

Especificación técnica

b	50
b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	60
P	1.5
s	17

Diseño técnico

