



**KIPP Clamping levers 20 degrees, external thread
 Metálico plata Cinc fundido /
 acero 5.8 Revestido de
 plástico / oxidado negro
 M8X21X45**

| | |
|--------------|------------------------|
| Artículo No. | 58029.081.045 |
| Marca | - |
| UBB | 500689486321 |
| UNSPSC | 31162807 |
| EAN | 4059245079032 |
| Env. de 5 | Solo embalaje completo |

Parámetros técnicos

| | |
|---------------------------|---|
| D ₁ | 21 |
| L | 45 |
| X | M8 |
| Clase | 5.8 |
| Color | Metálico plata |
| Material (largo) | Acero zinc / acero |
| Tratamiento de superficie | Revestido de plástico / oxidado negro |
| Rosca (larga) | Métrica |
| Info | Material: mango de cinc fundido EN 12844. Piezas en acero grado 5.8. Versión: mango revestido a plástico, piezas de acero en negro oxidado. |

Normas

Especificación técnica

| | |
|----------------|----|
| A | 79 |
| A ₁ | 90 |

Diseño técnico

| | |
|-------------------|------|
| D | 16 |
| D ₁ | 21 |
| D ₂ | 22 |
| D ₃ | 17 |
| H | 37 |
| H ₂ | 23 |
| H ₃ | 57.5 |
| H ₄ | 61.5 |
| H ₁ | 10 |
| Número de dientes | 22 |
| X | M8 |

FABORY DE CALIBRE

