



KIPP Clamping levers 20 degrees, external thread Negro Cinc fundido / acero inoxidable 1.4305 Revestimiento de plástico M8X18X60

Artículo No.	58031.080.060
Marca	-
UBB	500689496718
UNSPSC	31162807
EAN	4059245080618
Env. de 4	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

D ₁	18
L	60
X	M8
Color	Negro
Material (largo)	Acero zinc / acero inoxidable
Material técnico	1.4305
Tratamiento de superficie	Revestimiento de plástico
Rosca (larga)	Métrica
Info	Material: mango de cinc fundido EN 12844. Piezas de acero inoxidable 1.4305. Versión: mango revestido a plástico. Piezas de acero inoxidable brillantes.

Normas

Especificación técnica

A	64
---	----

Diseño técnico

A ₁	73
D	13.5
D ₁	18
D ₂	18.5
D3	15.5
H	28.5
H2	16.5
H3	45.5
H4	49.5
H ₁	6.5
Número de dientes	20
X	M8

