



**KIPP Tension levers, flat,
0 degrees, internal thread
Acero inoxidable 1.4305 /
plástico M12**

Artículo No.	58078.120.001
Marca	-
UBB	500689665015
UNSPSC	31162807
EAN	4059245076550
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

D1_MM	41mm
Material	Acero inoxidable / plástico
Material técnico	1.4305
Rosca	Métrica
Info	Material: Partes de acero inoxidable 1.4305. Mango en bola de plástico negro.Versión: Piezas de acero brillantes.

Normas

Especificación técnica

A1	131
D	19
D1	41
D2	30
D3	12
H	22
H2	13.5
H3	26
H1	2
Número de dientes	30

Diseño técnico



