



Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, aseguradas con LONG-LOK, fuerza del muelle reforzada Acero inoxidable 1.4305 M10

Artículo No.	58537.100.001
Marca	-
UBB	500689839776
UNSPSC	31162807
EAN	
Env. de 5	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

D1_MM	4.5mm
Características de conducción	Ranura
Material	Acero inoxidable
Material técnico	1.4305
Rosca	Métrica
Info	Material: Manga 1.4305. Clavija de empuje 1.4034. Muelle 1.4310. Hilo de bloqueo LONG-LOK en nylon. Versión: brillante. Clavija de empuje endurecida. L2 = aprox. 2x paso de rosca.

Normas

Especificación técnica

D	10
D1	4.5
F1 = springiness beginning in N	20

Diseño técnico

F2 = springiness end 54
in N

LA RODV

H	2.5
---	-----

L1	9
----	---

Par de aflojamiento aprox. (Nm)	0.62
------------------------------------	------

N	1.6
---	-----

L	19
---	----

Par de apriete aprox. (Nm)	1.36
-------------------------------	------

