



Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, fuerza del muelle reforzada, aseguradas con LONG-LOK, fuerza del muelle reforzada Acero inoxidable 1.4305 M10

Artículo No.	58541.100.001
Marca	-
UBB	500689842986
UNSPSC	31162807
EAN	
Env. de 5	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

D1_MM	6mm
Características de conducción	Hexagono interior
Material	Acero inoxidable
Material técnico	1.4305
Rosca	Métrica
Info	Material: Manga 1.4305. Bola 1.4034. Muelle 1.4310. Hilo de bloqueo LONG-LOK en nylon. Versión: Brillante. Bola endurecida L2 = aprox. 2x paso de rosca.

Normas

Especificación técnica

D	10
D1	6
F1 = springiness beginning in N	66

Diseño técnico

F2 = springiness end 100
in N

EARODY

H	2
L1	9
Par de aflojamiento aprox. (Nm)	0.6
L	23
S	5
Par de apriete aprox. (Nm)	1.3

