



KIPP Indexing plungers with key ring, with locknut Métrica fina Acero 5.8, pino endurecido Oxidado negro 4MM

Artículo No.	58595.000.004
Marca	-
UBB	500689875721
UNSPSC	31162807
EAN	4059245014521
Env. de 5	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Clase	5.8
D1_MM	8mm
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Black Oxide
Rosca	Métrica fina

Info

Material: Acero grado 5.8.
Arandela 1.4310, brillante. Versión: Pino de indexación endurecido, rectificado, negro oxidado. Nota: Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si el bloqueo se puede ajustar sólo después de que el espárrago haya sido desenganchado

Normas

FABORY

manualmente.
Mangos especiales se pueden instalar en el pino roscado saliente. Este pino también es adecuado para la actuación automática, por ej. cilindro neumático programable o por control remoto usando cables Bowden.

Especificación técnica

D	4
D1	8
D4	15
F1 = springiness beginning in N	6
F2 = springiness end in N	12
F x 30°	1
H	4
L1	15
L2	6
L4	13
P	1
SW1	10
SW2	13

Diseño técnico

