



## KIPP Ball lock pins, self-locking Acero inoxidable 6X35MM

Artículo No.	58650.060.035
Marca	-
UBB	500689915907
UNSPSC	31162807
EAN	4059245023028
Env. de 2	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

D1_MM	6mm
Material	Acero inoxidable
Info	<p>Material: Partes de metal de acero inoxidable. Versión: Brillante. Nota: Los pinos de bloqueo esféricos se utilizan para la fijación y unión rápida y fácil, de partes y piezas de trabajo. Las dos esferas se desenganchan presionando el botón de presión y el espárrago se puede insertar en agujeros en las piezas de trabajo. Suelte el botón para bloquear las esferas y sujetar la conexión. Resistente a la corrosión. Opción para conectar el cable de retención. Temperatura máx. de la aplicación. +250 °C. Fuerza de</p>

### Normas

cizalla (F) = S · τ  
aB max. Accesorios:  
Cable espiral de  
seguridad K0367.  
Cable de retención  
con lazo K0367.  
Llavero K0367.  
Casquillo para  
pasadores de  
bloqueo de bola  
K0724.

## Especificación técnica

Agujero de recepción (H11)	6
D	25
D1	6
D2	6.85
D3	14
L1	7
L2	26.5
L	35
Fuerza de corte (cizallamiento doble), máx. (kN)	22

## Diseño técnico

