



**KIPP Indexing plungers,
non-lockout type, with
locknut Métrica fina Acero
inoxidable 1.4305, pino no
endurecido, acero inoxidable
10MM**

Artículo No.	58685.000.010
Marca	-
UBB	500690014567
UNSPSC	31162807
EAN	4059245010677
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

D1_MM	20mm
Material	Acero inoxidable
Material técnico	1.4305
Rosca	Métrica fina

Info	Material: Manguito roscado en acero inoxidable 1.4305. Pino de indexación 1.4305. Mango en forma de seta 1.4305, pulido electrolítico. Versión: Brillante. Pino de indexación no endurecido, rectificado. Nota: Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si el bloqueo se puede ajustar sólo
------	--

Normas

después de que el
espárrago haya sido
desenganchado
manualmente.

Especificación técnica

D	10
D1	20
D2	33
F1 = springiness beginning in N	15
F2 = springiness end in N	34
F x 30°	2.8
H	10
L1	28
L2	12
L3	25
L	83
P	1.5
SW1	22
SW2	30

Diseño técnico

