



**KIPP Indexing plungers
without collar with extended
pin without locknut
Métrica fina Acero 5.8,
pino endurecido, cable de
plástico Oxidado negro
12MM**

Artículo No.	58688.000.012
Marca	-
UBB	500690017040
UNSPSC	31162807
EAN	4059245015689
Env. de 4	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Clase	5.8
D1_MM	20mm
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Black Oxide
Rosca	Métrica fina

Info	Material: Acero grado 5.8. Mango en forma de seta, termoplástico gris negro. Versión: Pino de indexación endurecido, rectificado, negro oxidado. Nota: Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si el bloqueo se
------	--

Normas

puede ajustar sólo después de que el espárrago haya sido desenganchado manualmente.

Una arandela está disponible para ayudar, atornillando los émbolos de indexación. La arandela se desliza bajo el mango en forma de seta para que los pines de soporte encajen en la ranura.

Especificación técnica

D	12
D1	20
D2	33
F1 = springiness beginning in N	15
F2 = springiness end in N	51
F x 30°	2.8
H	18
L1	42
L2	24
L	84
P	1.5

Diseño técnico

