



Fischer Hammerset anchor Acero Cincado EA II M6 (EV)

Artículo No.	63320.060.001
Marca	-
UBB	500504264564
UNSPSC	31162101
EAN	4006209482643
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Material	Acero
Approval	ETA Option 7
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica
Tipo no.	EA II

Info

do Diámetro nominal de la broca.t
=Profundidad de perforación recomendada.L (hef)
Profundidad efectiva de anclaje.l_{smín}.
=Profundidad de atornillado mín.l_{smax}.
=Profundidad máxima de atornillado.kN
=Carga en kN en combinación con 8.8 & A4-70 bolts.T_{inst} = Par de apriete en Nm.El cono debe instalarse con una herramienta de ajuste tipo EAW H (extremo estrecho) en el cuerpo del anclaje (grupo de artículos

Normas

FABORY

63322).Sólo
una parte de la
aprobación para los
techos suspendidos
ligeros.Si desea
obtener más
datos técnicos,
puede solicitar la
aprobación.

Especificación técnica

d-D	M6
d _o	8
h _{ef}	30
kN	4
L (mm)	30
l _s (max.)	13
l _s (min.)	6
t	32
T _{inst}	4
Tipo	EA II M6 (EV)

Diseño técnico

