

## Fischer Taco clavo tipo N-Z Plastico Nylon (poliamida) Cincado N5X30MM Bronce



Artículo No.	63611.050.031
Marca	-
UBB	950372054813
UNSPSC	31162103
EAN	4006209962077
Env. de 100	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	5 mm
Longitud	30 mm
Color	Plateados
Material	plástico
Tratamiento de superficie	Cincado
Tipo no.	N-Z

### Normas

Info	Las cargas permitidas en kN son válidas para los tornillo con diámetros especificados. La carga permitida incluye el factor de seguridad 4. Con un clavo de acero galvanizado o de acero inoxidable A2 pre montado con cabeza de encaje en cruz Pozidriv (Z).
------	---

### Especificación técnica

Ladrillo Mz12	0.14
Hormigón celular ≥ PB2, PP2 (G2)	0.03

### Diseño técnico

Hormigón celular ≥ PB4, PP4 (G4)	0.5
Hormigón C20/25	0.16
D (mm)	5
Profundidad del agujero (mín.)	45
Agujero ø	5
Escala de apriete (máx.)	5
L (mm)	30
Dimensión del clavo	3.5
Pómez V4	0.05
Ladrillo arenoso KS12	0.14
Tipo	N5X30 BR

