

Rawl Expansion shield
anchor loose bolt version
Acero 5.8 M10X10



Artículo No.	65445.100.010
Marca	-
UBB	952351398963
UNSPSC	31162400
EAN	5906675283333
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Material	Acero
Approval	ETA Option 1
Rosca	Métrica
Info	do = Diámetro nominal de la broca .fs =Diámetro de la cabeza .s (Ws) = Entre caras .Tinst =Par de apriete en Nm.df = Diámetro del anclaje.hmin. = Espesor mínimo del hormigón .ho =Profundidad de perforación recomendada .kN =Carga kN,Concreto no agrietado.tfix = rango de apriete.hef = Profundidad efectiva de anclaje .Smin. = Espaciamiento mínimo.Cmin. =Distancia mínima al borde.

Normas

Cmin.	75
d-D	M10
df	11
do	16
fs	21
hef	60
hmin	100
ho	65
kN	6.67
L (mm)	75
s	17
Smin.	50
tfix(max.)	10
Tinst	27

