



Tuerca remachable con cuerpo moleteado, con cabeza cilíndrica inox 5 OCH 30

Artículo No.	69025.050.030
Marca	-
UBB	500511516576
UNSPSC	31161703
EAN	8715494143370
Env. de 250	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M5
Longitud	13 mm
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2

Normas

Especificación técnica

Agujero \varnothing	7
Gama de apriete	0.5-3.0
l [+0,5/-0]	13
$\varnothing d$	5
$\varnothing dk$	10
Tipo	5 OCH 30

Diseño técnico

