



Tuerca remachable con cuerpo moleteado, con cabeza cilíndrica inox 6 OCH 30

Artículo No.	69025.060.030
Marca	-
UBB	500511516659
UNSPSC	31161703
EAN	8715494143387
Env. de 250	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	16 mm
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2

Normas

Especificación técnica

Agujero $\varnothing$	9
Gama de apriete	0.5-3.0
l [+0,5/-0]	16
$\varnothing d$	6
$\varnothing dk$	12
Tipo	6 OCH 30

Diseño técnico

