



Tuerca remachable con cuerpo moleteado, con cabeza avellanada Acero cincado 10 OCSH 75

Artículo No.	69155.100.075
Marca	-
UBB	500512040501
UNSPSC	31161703
EAN	8715494170475
Env. de 250	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Longitud	24 mm
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado

Normas

Especificación técnica

Agujero $\varnothing$	12
Gama de apriete	4.5-7.5
l [+0,5/-0]	24
$\varnothing d$	10
$\varnothing dk$	14.5
Tipo	10 OCSH 75

Diseño técnico

