



Reparación de roscas no métrico Acero inoxidable (Inox) A2 BSF 1/2X19,1

Artículo No.	71772.127.001
Marca	-
UBB	500617010383
UNSPSC	31162802
EAN	4022835041689
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	1/2 Inch
Longitud	19.1 mm
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2

Normas

Info	Este kit de reparación es conveniente para el uso frecuente de un tamaño. Contenido: Herramienta de inserción. Macho de máquina. Herramienta para romper la espiga (para diámetros $\leq 1/2$ BSF para diámetros más grandes use alicates de punta). Broca (para diámetros $\leq 1/2$ BSF para diámetros más grandes pedir la broca por separado). Insertos de hilo de acero inoxidable A2 (3/16 - 5/16, 20 pzs. / 3/8 - 15 pzs. / 7/16 - 5/8, 10 piezas. / 3/4
------	--

- 7/8, 5 piezas. /
1.IN., 4 psis.).La
rosca Whitworth
(BSW/BSF) no
está recomendada
internacionalmente.
Se aconseja utilizar
hilos métricos
(M/MF/MEF) o
unificados (UNC/
UNF) en su
lugar.BSF

Especificación técnica

L (mm)	19.1
--------	------