

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor N42



Artículo No.	70616833
Marca	-
UBB	500631289419
UNSPSC	23241639
EAN	7320760029060
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Longitud total	57
Taladro de diámetro	2.38
Sistema de sujeción	Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte	30
Material de corte	HSS
Forma de la caña	Cilíndrico
Broca espiral	Sí

Normas