

YOKO ANGLE GRINDER G-50EF 125MM 600W



Artículo No.	E2023.000.120
Marca	-
UBB	500504316059
UNSPSC	27112749
EAN	8717981000081
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Velocidad de rotación	12000
Presión máx. de funcionamiento	6.3
Inserción de la herramienta	7/16 pulgadas
Diámetro máx. del disco	125
Dispositivo de entrada de aire	Otro
Volumen de aire necesario	648

Normas