

TOKU RATCHETS MR-2209 3/8 KLN



Artículo No.	E2053.000.110
Marca	-
UBB	203122728405
UNSPSC	27111753
EAN	8717981000227
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Presión máx. de funcionamiento	6.3
Inserción de la herramienta	3/8 de pulgada
Velocidad de giro en vacío	250
Dispositivo de entrada de aire	R 1/4 pulgada
Par de apriete máx.	28
Par de apriete máx.	28
Modelo de carraca	Sí
Tamaño de rosca máx. (métrico)	10
Volumen de aire necesario	300

Normas