

Fabory Broca cilíndrica cónica MK3 DIN 345 RN HSS Black 26,0 MM



Artículo No.	F0129.260.001
Marca	-
UBB	240201033398
UNSPSC	23241639
EAN	8715494648806
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Longitud total	286
Taladro de diámetro	26
Sistema de sujeción	Eje enchufable cónico
Longitud de corte	175
Adecuado para acero	Sí
Material de corte	HSS
Ángulo de punta	118
Forma de la caña	Cono Morse
Dirección de corte	Derecha
Broca espiral	Sí

Normas