



Fabory Broca Cylindrical DIN 338 HSSG Blanc 10,0 MM

Artículo No.	U0001.100.001
Marca	-
UBB	240201389477
UNSPSC	23241639
EAN	8715494652384
Env. de 5	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Longitud total	133
Taladro de diámetro	10
Sistema de sujeción	Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte	87
Adecuado para acero	Sí
Material de corte	Otro
Ángulo de punta	118
Forma de la caña	Cilíndrico
Dirección de corte	Derecha
Broca espiral	Sí

Normas

Especificación técnica

Diseño técnico

