

Fabory Broca Extra long
DIN 1869-RN HSSG Blanc
3,5X265MM



Artículo No.	U0020.035.265
Marca	-
UBB	240201340785
UNSPSC	23241639
EAN	8715494656382
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Longitud total	265
Taladro de diámetro	3.5
Sistema de sujeción	Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte	180
Adecuado para acero	Sí
Material de corte	Otro
Ángulo de punta	118
Forma de la caña	Cilíndrico
Dirección de corte	Derecha
Broca espiral	Sí

Normas

Especificación técnica

Diseño técnico

