



## Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Cincado #6-32X1/8

Artículo No.	U07860.013.0012
Marca	-
UBB	500624424593
UNSPSC	31162400
EAN	8715492896575
Env. de 100	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	NO.6
Longitud	1/8 Inch
Características de conducción	Hexagono interior
Material	Alloy steel
Material técnico	ASTM F912
Dirección del hilo	Derecha
Punta	Flat
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Unified National Coarse

### Normas

BS	2470
ASME	B18.3

**Info**

Todas las dimensiones de la tabla anterior están en pulgadas. Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

## Especificación técnica

C (max.)	0.074
J	0.0625
t (min.)	0.08
Hilos por pulgada	32

## Diseño técnico

