



## Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Cincado #8-32X1/8

Artículo No.	U07860.016.0012
Marca	-
UBB	500624424676
UNSPSC	31162400
EAN	8715492896674
Env. de 100	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	#8
Largura (L) (Inch - ft)	1/8
TPI	32
Info	All dimensions in above table are in inches. Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Características de conducción	Hexagono interior
Material técnico	ASTM F912
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado

### Normas

BS	2470
ASME	B18.3

### Especificación técnica

C (max.)	0.087
J	5/64

### Diseño técnico

t (min.) 0.09

Hilos por pulgada 32

