

Fabory Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E M 12



Artículo No.	U1431.120.001
Marca	-
UBB	240202519635
UNSPSC	23241615
EAN	
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Modelo	Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca	29
Longitud total	110
Diámetro del eje	9
Tipo de rosca	Métrico
Longitud de corte	29
Rosca de paso	1.75
Adecuado para acero inoxidable	Sí
Material de corte	HSS-E
Identificación del anillo de color	Azul
Llave cuadrada	7

Normas

Especificación técnica

Diseño técnico

