



Tornillo cabeza redonda UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Cincado #10-24X2.

Artículo No.	U24211.019.0200
Marca	-
UBB	500624917877
UNSPSC	31161504
EAN	8717077796805
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	NO.10
Longitud	2 Inch
Características de conducción	Phillips
Forma de la cabeza	Cabeza redondeada
Material	Low carbon steel
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Unified National Coarse
Hilos por pulgada	24

Info	Screws with diameter $\leq$ No.5 and length $\leq$ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min. Screws with diameter No.5 and length $\leq$ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.
------	--

Normas

ASME	B18.6.3
------	---------

A (max.)	0.359
H (max.)	0.137
Nr. ranura	2

FABORY

