



Tornillo cabeza avellanada con ranura UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Cincado #3-48X1/2

Artículo No.	U24540.009.0050
Marca	-
UBB	500624941877
UNSPSC	31161504
EAN	8715492972866
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	NO.3
Longitud	1/2 Inch
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Low carbon steel
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Unified National Coarse
Hilos por pulgada	48

Info

Screws with diameter $\leq$ No.5 and length $\leq$ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min. Screws with diameter No.5 and length $\leq$ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Normas

ASME B18.6.3

Especificación técnica

A (max.)	0.187
H (max.)	0.059
J (max.)	0.035
T (max.)	0.027

Diseño técnico

