


## Spring-type straight pin slotted ASME ASME B18.8.2 Acero muelle SAE 1070 Cincado 5/32X1.1/4



Artículo No.	U39101.015.0125
Marca	-
UBB	500626300619
UNSPSC	31162400
EAN	8712423098473
Env. de 50	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Largura (L) (Inch - ft)	1.1/4
Material (largo)	Acero muelle
Tratamiento de superficie	Cincado
A (nom.)	5/32
Material técnico	SAE 1070
Observaciones	V = minimum double shear load in lb.
Info	Atención: el electrozincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

### Normas

ASME	B18.8.2
------	---------

### Especificación técnica

A (max.)	0.167
A (nom.)	5/32
B (max.)	0.151
C (ref.)	0.048
A (min.)	0.162
F	0.031
V	2750

### Diseño técnico

