


Spring-type straight pin slotted ASME ASME B18.8.2 Acero muelle SAE 1070 Cincado 5/32X1.5/8



Artículo No.	U39101.015.0162
Marca	-
UBB	500626300957
UNSPSC	31162400
EAN	8712423098503
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Longitud	1.5/8 Inch
A (nom.)	0.15625
Material	Acero muelle
Material técnico	SAE 1070
Tratamiento de superficie	Cincado

Info Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica. V = carga mínima de corte doble en lb.

Normas

ASME B18.8.2

Especificación técnica

A (max.)	0.167
B (max.)	0.151
C (ref.)	0.048
A (min.)	0.162
F	0.031
V	2750

Diseño técnico

