

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Droit Brut 8.8 M6X55



| | |
|-------------|------------------------------|
| Article n ° | 01000.060.055 |
| Marque | - |
| UBB | 950351002544 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492007094 |
| PKG. de 200 | Boîte complete uniquement |

Paramètres techniques

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Classe | 8.8 |
| Mode d'entraînement | Hexagonale |
| Forme de tête | Tête hexagonale |
| Matière | Acier |
| Direction du filetage | Droit |
| Revêtement | Brut |
| Filetage | Filetage métrique |
| Diamètre (d-D) | M6 |
| Longueur (L) | 55 |

Normes

| | |
|------|------------|
| NEN | 1555 |
| ISO | 4014 |
| NF | E25-112 |
| ASME | B18.2.3.1M |
| DIN | 931 |

Spécifications techniques

| | |
|---|----|
| b (min.): $L \leq 125\text{mm}$ | 18 |
| k | 4 |
| b (min.): $125\text{mm} < L \leq 200\text{mm}$ | 24 |
| P | 1 |
| s | 10 |

Dessin technique

